

PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech
Typ	Rad
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	150 kg
Elektrisch-leitfähig	Ja
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	300 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	0,89 kg

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Zinkdruckguss
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig
Lager	Präzisionskugellager, abgedichtet
Radfarbe	Metallic
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	150 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Achsloch Durchmesser	8,3 mm
Nabenlänge	35,5 mm
Breite des Radkörpers	32 mm
Härte der Lauffläche (A)	75 Shore A

PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972

Bestellnummer 00024890
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

