

# STYLEA

5920UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

EAN 4031582385717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Stylea                            |
| Type                            | Roulette pivotante                |
| Norme                           | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Conducteur d'électricité        | Non                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                             |
| Hauteur                         | 83 mm                             |
| Largeur totale                  | 53 mm                             |
| Poids                           | 0,18 kg                           |

## CHAPE

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide        |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée |
| Pivot                   | Tige pivotante   |
| Rayon d'encombrement    | 62 mm            |
| Diamètre d'encombrement | 124 mm           |
| Diamètre du dôme        | 20 mm            |
| Diamètre du filetage    | 0 mm             |

## ROUE

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                   |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique  |
| Roulement             | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe                   | Riveté                      |
| Pare-fils             | Sans pare-fils              |
| Diamètre              | 75 mm                       |
| Largeur du bandage    | 8 mm                        |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A                  |

## FIXATION

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Type de fixation    | Tige filetée à collet hexagonal |
| Diamètre de la tige | 10 mm                           |
| Longueur de la tige | 15 mm                           |