

FORMA

6941UFP125R05-28 GREY

EAN 4031582476514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Forma
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重	125 kg
温度范围 (最低)	-18 ° C
最高温度范围	120 ° C
总高	190 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
	柔软
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	18 mm
胎面硬度 (A)	60 岸 A

支架

材料	锌压铸/铝
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
偏移量	41 mm
旋转半径	109 mm

固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	28 mm
螺栓长度	40 mm

FORMA

6941UFP125R05-28 GREY

EAN 4031582476514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

