

AGILA

R07-Ø36-39

EAN 4031582438284



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Resistencia a la corrosión ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Agila
Tipo de carcasa	Accesorio
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Peso total	0,176 kg

SOPORTE

Inoxidable ✓

AJUSTE

Tipo de ajuste	Expansor sintético, redondo
Fijación expansiva (mínimo)	36 mm
Fijación expansiva (máxima)	40 mm
Sugerencia	Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido.