

## LUMINA

6A23YOIO50B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556

注文番号 00073825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Lumina
ハウジングタイプ	無負荷時ブレーキ付き自在キャスター
導電性	✓
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	40 °C
取付高	59 mm
全幅	55 mm
総重量	0.128 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン、導電性
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	8 mm
ボディ幅	8 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

## ハウジング

材料	亜鉛鍍造/アルミニウム
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	51 mm
旋回径	102 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径	11 mm

# LUMINA

6A23YOI050B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

---

