

## ALPHA

3477PVO200P63

EAN 4031582305661

Numer zamówienia 00028238



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ○ ○

Odejście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATYTY

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Alpha                          |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy  |
| Nośność przy 4 km/h            | 205 kg                         |
| Nośność statyczne              | 410 kg                         |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                         |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                          |
| Wysokość całkowita             | 240 mm                         |
| Szerokość całkowita            | 96 mm                          |
| Waga całkowita                 | 2,942 kg                       |

## KOŁO

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała      | Polipropylen                   |
| Materiał bieżni     | Guma pełna pełny, czarny       |
| Łożysko             | Łożysko ślizgowe               |
| Oś                  | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło          | Czarny grafitowy (RAL9011)     |
| Oslony gwintu       | Bez osłony gwintu              |
| Średnica            | 200 mm                         |
| Szerokość Bieżni    | 50 mm                          |
| Szerokość korpusu   | 50 mm                          |
| Twardość Bieżni (A) | 80 Shore A                     |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał               | Arkusze stalowy, ciężki |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe     |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 55 mm                   |
| Promień działania koła | 167 mm                  |
| Zasięg działania koła  | 334 mm                  |
| Średnica kopuły        | 96 mm                   |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytki prostokątne |
| Długość płytki                         | 137 mm             |
| Szerokość płytki                       | 105 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 75 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 80 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

# ALPHA

3477PVO200P63

EAN 4031582305661

Numer zamówienia 00028238



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

