TERMÉKINFORMÁCIÓK

SOCKET

Kunststoff Huelse R40-16/11

EAN 4031582090154



A kép eltérhet az eredeti terméktől

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Szintetikus foglalat, négyzetes
Csavar átmérője	16 mm

TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Aljzat
Ház típusa	Tartozék
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	80 kg
Összsúly	0 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SOCKET

Kunststoff Huelse R40-16/11

EAN 4031582090154

Rendelési szám 00009042

Termékrajzok



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36

© Copyright 2026 TENTE International GmbH