

DURATECH SILENT

HUR125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582452884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	댐핑, 하이브리드 소재
트레드 재질	폴리아미드
베어링	롤러 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	125 mm
트레드 폭	36 mm
차축 홀 직경	12 mm
허브 길이	44 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ●
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Duratech silent
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	200 kg
정지 중 하중용량	400 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	0.611 kg

DURATECH SILENT

HUR125X36-Ø12 HL44

EAN 4031582452884



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

