



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

### コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Alpha          |
| ハウジングタイプ  | 固定キャスター        |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 250 kg         |
| 導電性       | いいえ            |
| ステンレス     | いいえ            |
| 静荷重       | 500 kg         |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C         |
| 最大温度範囲    | 80 °C          |
| 取付高       | 155 mm         |
| 全幅        | 85 mm          |
| 総重量       | 0.81 kg        |

### ハウジング

|        |          |
|--------|----------|
| 住宅用建材  | スチール、重量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い     |
| 色      | 青色被膜保護   |

### 車輪

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Tread hardness | 柔らかい               |
| 本体材質           | ポリアミド              |
| トレッド材質         | 弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理 |
| ベアリング          | ローラーベアリング          |
| 車軸             | ナットでネジ止め           |
| 車輪色            | シルバークレー (RAL7001)  |
| スレッドガード        | スレッドガードなし          |
| 直径             | 125 mm             |
| トレッド幅          | 40 mm              |
| ボディ幅           | 40 mm              |
| トレッドの硬度 (A)    | 63 ショアA            |

### フィッティング

|            |         |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長      | 103 mm  |
| プレート幅      | 85 mm   |
| プレート穴長（最小） | 77 mm   |
| プレート穴長（最大） | 60 mm   |
| プレート穴幅（最小） | 77 mm   |
| プレート穴幅（最大） | 80 mm   |
| プレート穴径     | 9 mm    |

# ALPHA

3478UFR125P62

EAN 4031582306965

注文番号 00026592

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

