

# LEVINA LIGHT

5220PJP075L51-10

EAN 4031582476989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●●○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●●○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Levina light
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	75 kg
Capacidade de carga estática	150 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	103 mm
Peso geral	0,162 kg

## RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	75 mm
Largura do Piso	25 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

## SUPOORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Reto
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Offset	27 mm
Raio giratório	64,5 mm
Interferência giratória	129 mm

## ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	10 mm

# LEVINA LIGHT

5220PJP075L51-10

EAN 4031582476989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

