



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

Material des Radkörpers	Stahl, Eisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	85 mm
Breite der Lauffläche	95 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	95 mm
Breite des Radkörpers	95 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D
Lagertyp	6204

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	900 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	720 kg
Statische Tragfähigkeit	1800 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	1,532 kg

# NOVATECH

ETP 085X95-Ø20 HL95

EAN 4031582318821  
Bestellnummer 00801060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

