

## ELASTECH

JFC150x32-Ø8

EAN 4031582319958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	亜鉛ダイカスト
トレッド材質	弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	32 mm
車軸穴径	8 mm
ハブの長さ	35.5 mm
トレッドの硬度 (A)	75 ショアA

## パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

## コア属性

製品名	Elastech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	150 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	300 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
総重量	0.93 kg

# ELASTECH

JFC150x32-Ø8

EAN 4031582319958

注文番号 00024889  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

