



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |        |
|--------|--------|
| 回転性能   | ●●●○○  |
| 動きのノイズ | ●●●○○  |
| 摩擦     | ●●●●●○ |
| 耐食性    | ●●●○○  |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Agila              |
| ハウジングタイプ  | 固定キャスター            |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 40 kg              |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 80 kg              |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 69 mm              |
| 全幅        | 35 mm              |
| 総重量       | 0.11 kg            |

## ハウジング

|        |          |
|--------|----------|
| 住宅用建材  | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い     |
| 色      | 青色被膜保護   |
| ドーム径   | 27 mm    |

## 車輪

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 本体材質        | ポリアミド             |
| トレッド材質      | ポリウレタン、樹脂成型       |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング        |
| 車輪色         | シルバークレー (RAL7001) |
| スレッドガード     | スレッドガード付き         |
| 直径          | 50 mm             |
| トレッド幅       | 19 mm             |
| ボディ幅        | 19 mm             |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA           |
| トレッドの硬度 (D) | 42 ショアD           |

## フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 正方形プレート |
| プレート長       | 55 mm   |
| プレート幅       | 55 mm   |
| プレート穴長 (最小) | 38.5 mm |
| プレート穴長 (最大) | 44 mm   |
| プレート穴幅 (最小) | 38.5 mm |
| プレート穴幅 (最大) | 44 mm   |
| プレート穴径      | 6.3 mm  |

