NOVATECH

ITB 200x50-Ø20 HL54

EAN 4031582397949

Numéro de commande 00861402



ROUE

Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	54 mm
Largeur du corps de roue	50 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	960 kg
Capacité de charge à 6 km/h	800 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1.22 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

ITB 200x50-Ø20 HL54

EAN 4031582397949

Numéro de commande 00861402

Dessins du produit

