

PLATE

P41-38x38 / 10 drilled plate

EAN 4031582411928



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Korrosionsbeständigkeit ●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Montageplatte
Typ	Zubehör
Tragfähigkeit bei 3 km/h	60 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	120 kg
Bauhöhe	10 mm
Gesamtgewicht	0,05 kg

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Quadratische Platte
Plattenlänge	38 mm
Plattenbreite	38 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	27 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	27 mm
Plattenloch Durchmesser	5 mm