

## ALPHA STAINLESS

8470U00100P62

EAN 4031582312690



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ●

## コア属性

製品名	Alpha stainless
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	200 kg
ステンレス	✓
静荷重	400 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	128 mm
全幅	75 mm
総重量	0.647 kg

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	36 mm
ボディ幅	36 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

## ハウジング

材料	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	ステンレス
オフセット	41 mm
旋回半径	91 mm
旋回径	182 mm
ドーム径	75 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	105 mm
プレート幅	85 mm
プレート穴長 (最小)	77 mm
プレート穴長 (最大)	60 mm
プレート穴幅 (最小)	77 mm
プレート穴幅 (最大)	80 mm
プレート穴径	9 mm

# ALPHA STAINLESS

8470UOO100P62

EAN 4031582312690



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

