

LUMINA

A525PJ1050L51-8 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582317442



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Lumina
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	40 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	80 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	56 mm
全幅	54 mm
総重量	0.07 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリプロピレン
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	グラファイトブラック (RAL9011)
オフセット	20 mm
旋回半径	62 mm
旋回径	124 mm
ドーム径	0 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
トレッド色	トラフィックグレーA (RAL7042)
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	10 mm
車軸穴径	0 mm
ハブの長さ	0 mm
ボディ幅	10 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	8 mm

LUMINA

A525PJ1050L51-8 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582317442

注文番号 00073408

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

