

# AGILA

2477DIK150R07-Ø24-27

EAN 4031582326178



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname                 | Agila                          |
| Gehäusotyp                  | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen         |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                         |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                         |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                         |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                          |
| Bauhöhe                     | 188 mm                         |

## RAD

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Material des Radkörpers  | Stahlblech         |
| Material der Lauffläche  | Vollgummi, spurlos |
| Lager                    | Konuskugellager    |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz    |
| Durchmesser              | 150 mm             |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm              |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A         |

## GEHÄUSE

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Material      | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform     | Bauchig               |
| Schwenklager  | Kugelhahn, zweireihig |
| Ausladung     | 36 mm                 |
| Schwenkradius | 131 mm                |
| Störkreis     | 262 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart               | Kunststoffexpander, rund                                                        |
| Expanderbefestigung (Minimum) | 24 mm                                                                           |
| Expanderbefestigung (Maximum) | 27 mm                                                                           |
| Hinweis                       | Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrrinnendurchmesser an. |

# AGILA

2477DIK150R07-Ø24-27

EAN 4031582326178



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

