INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# ZETA

4688TOO125P63

EAN 4031582308297



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●○○ |
| Kustības troksnis | ●●●○○ |
| Nodilums | ●●●●○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●○○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Zeta |
| Korpusa tips | Fiksēts atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h | 700 kg |
| Kravnesība pie 6 km/h | 560 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 1400 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -30 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 164 mm |
| Kopējais platums | 117 mm |
| Kopējais svars | 1,49 kg |

## KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Tērauda loksne, ļoti smaga |
| Dakšas forma | Plašs, pastiprināts |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |

## RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Poliamīds, smags |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetto piano |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Ritenis krāsa | Dabiski balts |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Korpusa platums | 50 mm |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |

## UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 137 mm |
| Plāksnes platums | 117 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


4688TOO125P63


EAN 4031582308297

Pasūtījuma numurs 00804284
**Produkta rasējumi**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




© Copyright 2026 TENTE International GmbH