製品情報

# KAPPA LOAD

9658FTP250P64 CL97

注文番号 00802704



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●●○ |
| 動きのノイズ | ●●●○○ |
| 摩擦 | ●●●●○ |
| 耐食性 | ●●●●○ |

## コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Kappa load |
| ハウジングタイプ | 固定キャスター |
| 標準 | EN12533 - 重量物向けキャスター |
| 4km/hの耐荷重 | 2160 kg |
| 6km/hの耐荷重 | 1800 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 3600 kg |
| 温度範囲（最小） | -10 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 取付高 | 305 mm |
| 全幅 | 140 mm |
| 総重量 | 13.64 kg |

## ハウジング

| | |
|---|---|
| 住宅用建材 | 鋳鉄、鍛鉄、重量系 |
| フォーク形状 | 幅広い、強化版 |
| 旋回ベアリング | ディープグルーブボールスラストローラーベアリング |
| 色 | 亜鉛鉄（透明） |
| Lubrication nipple | 1 |

## 車輪

| | |
|---|---|
| 本体材質 | 鋳鉄 |
| トレッド材質 | ポリウレタン、鋳造 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 車軸 | ナットでネジ止め |
| 車輪色 | ハニーイエロー（RAL1005） |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 250 mm |
| トレッド幅 | 80 mm |
| ボディ幅 | 80 mm |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA |
| トレッドの硬度（D） | 42 ショアD |

## フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長 | 175 mm |
| プレート幅 | 140 mm |
| プレート穴長（最大） | 105 mm |
| プレート穴幅（最大） | 140 mm |
| プレート穴径 | 15 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# KAPPA LOAD


9658FTP250P64 CL97

注文番号 00802704

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 製品図面




© Copyright 2026 TENTE International GmbH