

ALPHA

3477UOO160P30-13

EAN 4031582306156

Objednáací číslo 00029645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	200 kg
Statický Nosnost	400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	195 mm
Celková hmotnost	2,021 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	60 mm
Radius otočení	167 mm
Otočné rušení	334 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Díra na šroub
Průměr otvoru Matice	13 mm

ALPHA

3477UOO160P30-13

EAN 4031582306156
Objednáací číslo 00029645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

