

SUPRATECH

PJP125X32-Ø8 TFR

EAN 4031582482676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname | Supratech |
| Typ | Rad |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 100 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 200 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Gesamtgewicht | 0,276 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 32 mm |
| Achsloch Durchmesser | 8 mm |
| Nabenlänge | 36,5 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |

SUPRATECH

PJP125X32-Ø8 TFR

EAN 4031582482676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

