

ALPHA

3470DVR125R05-20x45

EAN 4031582303599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	70 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	140 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	158 mm
Poids global	1.31 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	102.5 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm

ROUE

Matériau du corps	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	Vissé avec écrou
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	37 mm
Dureté du Bandage (A)	85 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Tige pleine Tige, ronde
Diamètre Œil	20 mm
Longueur Œil	45 mm

ALPHA

3470DVR125R05-20x45

EAN 4031582303599



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

