

# AGILA

2471UAP150P50

EAN 4031582301519  
Bestellnummer 00030254



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Produktname                 | Agila                              |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen             |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                             |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                             |
| Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C                             |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                              |
| Bauhöhe                     | 185 mm                             |
| Gesamtgewicht               | 1,116 kg                           |

## RAD

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid               |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt |
| Lager                    | Präzisionskugellager   |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 150 mm                 |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                  |
| Härte der Lauffläche (D) | 40 Shore D             |

## GEHÄUSE

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Material     | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform    | Bauchig               |
| Schwenklager | Kugelhahn, zweireihig |
| Ausladung    | 36 mm                 |
| Störkreis    | 262 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 77 mm              |
| Plattenbreite               | 67 mm              |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 56 mm              |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 61,5 mm            |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 46,5 mm            |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 51,5 mm            |
| Plattenloch Durchmesser     | 8,5 mm             |

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

