製品情報

LUMINA

A523YOI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341423



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Lumina
ハウジングタイプ	無負荷時ブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
導電性	はい
ステンレス	いいえ
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	61 mm
全幅	55 mm
総重量	0.09 kg

ハウジング

ハウジング材質	ポリプロピレン
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	51 mm
旋回径	102 mm
ドーム径	45 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン、導電性
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	8 mm
トレッドの硬度（D）	65 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LUMINA

A523YOI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341423

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH