

ZETA STAINLESS

8678UFX160P63

EAN 4031582313956
Bestelnummer 00829522

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ● |
| Verloop | ● ● ● ● ● |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ● |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam | Zeta stainless |
| Type | Bokwiel |
| Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 300 kg |
| Draagvermogen bij 6 km/u | 240 kg |
| Roestvrij | ✓ |
| Statisch Draagvermogen | 600 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totale hoogte | 200 mm |
| Totale breedte | 117 mm |
| Totaal gewicht | 2,082 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|---|
| Wielkern materiaal | Polyamide |
| | zacht |
| Materiaal loopvlak | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
| Lager | Precisie kogellagers, afgedicht |
| As | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel | Grijs / niet-markering |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 160 mm |
| Breedte Loopvlak | 46 mm |
| Breedte wielkern | 46 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 64 Shore A |

VORK

| | |
|-----------|------------------------|
| Materiaal | Roestvrij staal, zwaar |
| Vork Vorm | Breed, versterkt |
| Kleur | Roestvrij staal |

BEVESTIGING

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 137 mm |
| Breedte plaat | 117 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 74 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 74 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 11 mm |

ZETA STAINLESS

8678UFX160P63

EAN 4031582313956
Bestelnummer 00829522



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

