

# ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 tread-1023

EAN 4031582373097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ○ ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ● |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Alpha stainless           |
| Typ                         | Lenkrolle                 |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 80 kg                     |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                      |
| Rostfrei                    | Ja                        |
| Statische Tragfähigkeit     | 160 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 130 °C                    |
| Bauhöhe                     | 128 mm                    |
| Gesamtbreite                | 75 mm                     |
| Gesamtgewicht               | 0,97 kg                   |

## GEHÄUSE

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Gehäusematerial | Rostfreier Stahl, schwer |
| Gabelform       | Bauchig                  |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig    |
| Farbe           | Stahl, Rostfrei          |
| Ausladung       | 41 mm                    |
| Schwenkradius   | 91 mm                    |
| Störkreis       | 182 mm                   |
| Dom Durchmesser | 75 mm                    |

## RAD

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Tread hardness           | weich                    |
| Material des Radkörpers  | Aluminium                |
| Material der Lauffläche  | Dämpfend, hitzebeständig |
| Lager                    | Trockenlagerbuchse       |
| Achse                    | Verschraubt              |
| Radfarbe                 | Metallic                 |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz         |
| Durchmesser              | 100 mm                   |
| Breite der Lauffläche    | 35 mm                    |
| Breite des Radkörpers    | 35 mm                    |
| Härte der Lauffläche (A) | 75 Shore A               |

## BEFESTIGUNG

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Befestigungsart        | Anschraubloch |
| Rückenloch Durchmesser | 13 mm         |

# ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 tread-1023

EAN 4031582373097

Bestellnummer 00061133  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

8470UDD100P30- $\phi$ 11

