

MAXTECH

PNR260x75-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, geschäumt |
| Lager | Rollenlager |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 260 mm |
| Breite der Lauffläche | 75 mm |
| Achsloch Durchmesser | 25 mm |
| Nabenlänge | 74 mm |

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-------------|
| Laufverhalten | ● ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|--------------------------|---------|
| Produktname | Maxtech |
| Typ | Rad |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 75 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 150 kg |
| Gesamtgewicht | 1,95 kg |

MAXTECH

PNR260x75-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen

