

LUMINA

A520PJ050L51-10 TFR

EAN 4031582389623



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Lumina
Gehäusetyp	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	40 kg
Statische Tragfähigkeit	80 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	56 mm
Gesamtbreite	54 mm
Gesamtgewicht	0,062 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	10 mm
Härte der Lauffläche (A)	88 Shore A

GEHÄUSE

Material	Polypropylen
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Schwenklager	Stift, drehbar
Schwenkradius	62 mm
Störkreis	124 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	10 mm