製品情報

ZETA STAINLESS

8678TOO160P63

EAN 4031582313864



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●●
耐食性	●●●●●

コア属性

製品名	Zeta stainless
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	800 kg
6km/hの耐荷重	640 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	1600 kg
温度範囲（最小）	-30 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	200 mm
全幅	117 mm
総重量	2.09 kg

ハウジング

住宅用建材	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版
色	ステンレス

車輪

本体材質	ポリアミド、重量系
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	160 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	137 mm
プレート幅	117 mm
プレート穴長（最小）	74 mm
プレート穴長（最大）	80 mm
プレート穴幅（最小）	74 mm
プレート穴幅（最大）	105 mm
プレート穴径	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報

ZETA STAINLESS

8678TOO160P63

EAN 4031582313864

注文番号 00830199

製品図面





