

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	○ ○ ○ ○ ○
動きのノイズ	○ ○ ○ ○ ○
摩擦	○ ○ ○ ○ ○
耐食性	○ ○ ○ ○ ○

コア属性

製品名	Footmaster
ハウジングタイプ	自在キャスター
3km/hの耐荷重	60 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	60 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	90 °C
取付高	71 mm
全幅	58 mm
総重量	0.32 kg

ハウジング

色	ホワイト
オフセット	30 mm
旋回半径	51 mm
旋回径	102 mm
ドーム径	58 mm

車輪

ベアリング	ローラーベアリング、緩衝
車輪色	黒
直径	42 mm
トレッド幅	19 mm
ボディ幅	19 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 40-S-NYN

EAN 4031582413199

注文番号 00062067
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

