NOVATECH

RK.ETP080x75-Ø47x14

EAN 4031582369533

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE	
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	75 mm
Diamètre du roulement à billes	47 mm
Largeur du roulement à billes	14 mm

PERFORMANCE	
Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE	
Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 3 km/h	700 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP080x75-Ø47x14

EAN 4031582369533

Dessins du produit





