製品情報

PURETECH

PIR125x37-Ø15

EAN 4031582320367



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Puretech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.49 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	ローラーベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	37 mm
車軸穴径	15 mm
ハブの長さ	58 mm
トレッドの硬度（A）	80 ショアA


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH

PIR125x37-Ø15

EAN 4031582320367

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH