

# AGILA

2470UAP100R07-Ø24-27

EAN 4031582325577



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Agila                  |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle              |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                 |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                  |
| Bauhöhe                     | 138 mm                 |
| Gesamtgewicht               | 0,746 kg               |

## RAD

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid               |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt |
| Lager                    | Präzisionskugellager   |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 100 mm                 |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                  |
| Härte der Lauffläche (D) | 40 Shore D             |

## GEHÄUSE

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Material      | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform     | Bauchig               |
| Schwenklager  | Kugelhahn, zweireihig |
| Ausladung     | 38 mm                 |
| Schwenkradius | 88 mm                 |
| Störkreis     | 176 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart               | Kunststoffexpander, rund                                                        |
| Expanderbefestigung (Minimum) | 24 mm                                                                           |
| Expanderbefestigung (Maximum) | 27 mm                                                                           |
| Hinweis                       | Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrrinnendurchmesser an. |

# AGILA

2470UAP100R07-Ø24-27

EAN 4031582325577



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---

