

NOVATECH

RK.ETP080X75-Ø47X14

EAN 4031582369533



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Novatech

Тип Колесо

Обвантажопідйомність 3 км/год 700 kg

Статичний Вантажопідйомність 1400 kg

Діапазон температур (мінімальний) -20 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Не визначено
Матеріал протектору	Поліпропілен , м'який
Діаметр	80 mm
Протектор	75 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Діаметр Кульковий підшипник	47 mm
Кульковий підшипник	14 mm

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

