

AGILA

2477PIO150P30-11

EAN 4031582361940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	80 kg
적재 용량 정적	160 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	185 mm
전체 체중	0.918 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	단단한 고무 비표시
베어링	플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	150 mm
트레드 폭	30 mm
트레드의 경도(A)	80 Shore A

하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	36 mm
회전 반경	131 mm
회전 간섭	262 mm

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	11 mm
힌트	캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.

AGILA

2477PIO150P30-11

EAN 4031582361940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

