



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ● ○ |

### コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | ICS                |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター            |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg             |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 200 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -10 °C             |
| 最大温度範囲    | 40 °C              |
| 取付高       | 141 mm             |
| 全幅        | 52 mm              |
| 総重量       | 0.56 kg            |

### ハウジング

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 住宅用建材   | ポリアミド             |
| フォーク形状  | スリム               |
| 旋回ベアリング | ステム、旋回            |
| 色       | シルバークレー (RAL7001) |
| オフセット   | 38 mm             |
| 旋回半径    | 87 mm             |
| 旋回径     | 174 mm            |
| ドーム径    | 52 mm             |

### 車輪

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 本体材質        | ポリアミド             |
| トレッド材質      | ポリウレタン、樹脂成型       |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング        |
| 車輪色         | シルバークレー (RAL7001) |
| スレッドガード     | 一体型スレッドガード        |
| 直径          | 100 mm            |
| トレッド幅       | 32 mm             |
| ボディ幅        | 32 mm             |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA           |
| トレッドの硬度 (D) | 42 ショアD           |

### フィッティング

|            |         |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長      | 77 mm   |
| プレート幅      | 67 mm   |
| プレート穴長（最小） | 46.5 mm |
| プレート穴長（最大） | 51.5 mm |
| プレート穴幅（最小） | 56 mm   |
| プレート穴幅（最大） | 61.5 mm |
| プレート穴径     | 8.5 mm  |

