

AGILA STAINLESS

7477PJO075P30-11

EAN 4031582350999
Bestellnummer 00036680



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Agila stainless
Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	75 kg
Rostfrei	✓
Statische Tragfähigkeit	150 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	100 mm
Gesamtbreite	43 mm
Gesamtgewicht	0,29 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Gleitlager
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Breite des Radkörpers	25 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

GEHÄUSE

Material	Rostfreier Stahl, mittel
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Stahl, Rostfrei
Ausladung	24 mm
Schwenkradius	81 mm
Störkreis	162 mm
	hoch korrosionsbeständige Zinklamellenbeschichtung
	verchromter Zinkdruckguss
Dom Durchmesser	43 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	11 mm
Hinweis	Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden.

AGILA STAINLESS

7477PJO075P30-11

EAN 4031582350999
Bestellnummer 00036680



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

