

PURETECH

PIO075X25-Ø8

EAN 4031582356632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	단단한 고무 비표시
베어링	플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	75 mm
트레드 폭	25 mm
차축 홀 직경	8 mm
허브 길이	26.5 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Puretech
하우징 유형	휠
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	60 kg
정지 중 하중용량	120 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	0.1 kg