

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613
Bestellnummer 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech
Typ	Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h	900 kg
Statische Tragfähigkeit	1800 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,547 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid, schwer
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	82 mm
Breite der Lauffläche	88 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	90 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D
Lagertyp	6204ZV

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

