

# ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 TREAD-1023

EAN 4031582373097

Numero d'ordine 00061133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●○

Rumore ●●●●○

Attrito ●●○○○

Resistenza alla corrosione ●●●●●

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha stainless
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	80 kg
Inossidabile	✓
Portata statica	160 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	130 °C
Altezza totale	128 mm
Larghezza complessiva	75 mm
Peso complessivo	0,968 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Alluminio
	morbido
Materiale del battistrada	Smorzamento, Resistente al calore
Cuscinetto	Bussola a secco
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Metallizzato
Parafili	Senza parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	35 mm
Larghezza corpo	35 mm
Durezza del Battistrada (A)	75 Shore A

## SUPPORTO

Materiale	Acciaio Inossidabile, Pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Acciaio Inossidabile
Disassamento	41 mm
Raggio di piroettamento	91 mm
Ingombro di piroettamento	182 mm
Diametro cuffia superiore	75 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	13 mm

# ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13 TREAD-1023

EAN 4031582373097

Numero d'ordine 00061133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

8470U00D100P30- $\phi$ 11

