

AGILA TWIN

2970YGO050P30-11

EAN 4031582357752



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Agila twin |
| ハウジングタイプ | 自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 70 kg |
| 導電性 | ✓ |
| 静荷重 | 140 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 取付高 | 69 mm |
| 総重量 | 0.207 kg |

車輪

| | |
|-------------|-------------|
| 本体材質 | ポリプロピレン、導電性 |
| トレッド材質 | 熱可塑性ゴム、導電性 |
| ベアリング | プレーンベアリング |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 50 mm |
| トレッド幅 | 19 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 材料 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 双輪ハウジング |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット | 25 mm |
| 旋回半径 | 53 mm |
| 旋回径 | 106 mm |

フィッティング

| | |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴 |
| ボルト穴径 | 11 mm |

AGILA TWIN

2970YGO050P30-11

EAN 4031582357752



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

