



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●●●

### コア属性

製品名	Galea
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	139 mm
全幅	65 mm
総重量	0.44 kg

### ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	ライトグレー (RAL7035)
オフセット	40 mm
旋回半径	90 mm
旋回径	180 mm
ドーム径	59 mm

### 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	ブレンベアリング
トレッド色	トラフィックグレーA (RAL7042)
車輪色	トラフィックグレーA (RAL7042)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	30 mm
車軸穴径	0 mm
ハブの長さ	0 mm
ボディ幅	30 mm
トレッドの硬度 (A)	90 ショアA

### フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	90 mm
プレート幅	70 mm
プレート穴長 (最小)	50 mm
プレート穴長 (最大)	54.4 mm
プレート穴幅 (最小)	60 mm
プレート穴幅 (最大)	70 mm
プレート穴径	8.2 mm

# GALEA

5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308594

注文番号 00071776  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

