

# ALPHA

3478DYR100P62

EAN 4031582399226

Numéro de commande 00028775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette fixe
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	70 kg
Conducteur d'électricité	✓
Capacité de charge statique	140 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Hauteur	128 mm
Largeur totale	85 mm
Poids	0,511 kg

## ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Zingué bleu
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	30 mm
Largeur du corps de roue	30 mm
Dureté du bandage (A)	80 Shore A

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme de la chape	Galbée
Couleur	Zingué bleu

## FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	103 mm
Largeur de la platine	85 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

# ALPHA

3478DYR100P62

EAN 4031582399226

Numéro de commande 00028775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

