# PURETECH

## PIR 200x50-Ø20

EAN 4031582320381



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●●○ |
| 摩擦 | ●●●○○ |
| 耐食性 | ●●●○○ |

### コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Puretech |
| ハウジングタイプ | 車輪 |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 205 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 410 kg |
| 温度範囲（最小） | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 総重量 | 1.54 kg |

### 車輪

| | |
|---|---|
| 本体材質 | ポリプロピレン |
| トレッド材質 | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング | ローラーベアリング |
| 車輪色 | グラファイトブラック（RAL9011） |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 200 mm |
| トレッド幅 | 50 mm |
| 車軸穴径 | 20 mm |
| ハブの長さ | 60 mm |
| ボディ幅 | 50 mm |
| トレッドの硬度（A） | 80 ショアA |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報


# PURETECH

PIR 200x50-Ø20

EAN 4031582320381

注文番号 00050619

**製品図面**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH