

LINEA LIGHT

5925UAI075L51-10 RAL9002

EAN 4031582377552



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Linea light
Gehäusetyp	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	80 kg
Statische Tragfähigkeit	160 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	75,5 mm
Gesamtbreite	55 mm
Gesamtgewicht	0,17 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	15 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Stift, drehbar
Ausladung	23 mm
Schwenkradius	81 mm
Störkreis	162 mm
Dom Durchmesser	30 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	10 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

LINEA LIGHT

5925UAI075L51-10 RAL9002

EAN 4031582377552



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

