

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598

Rendelési szám 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ○○○○○

Mozgás zajkibocsátása ○○○○○

Kopás ○○○○○

Korrozióálló képesség ○○○○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Termék neve | Footmaster |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 440 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 90 °C |
| Összsúly | 175 mm |
| Teljes szélesség | 141 mm |
| Összsúly | 11,154 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Csapágy | Megmunkálatlan kerékagy |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 35 mm |
| Test szélessége | 35 mm |

VÁZ

| | |
|-----------------|--------|
| Ellensúlyoz | 33 mm |
| Körbeforgás | 107 mm |
| Körbeforgás | 214 mm |
| Kupola átmérője | 130 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Talplemez hossza | 145 mm |
| Talplemez szélessége | 145 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 120 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 120 mm |
| Tengely furat átmérője | 11 mm |

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598

Rendelési szám 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

