

# GALEA

5071YGP125R05-22X40

EAN 4031582354928  
Bestellnummer 00770156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Produktname                 | Galea                              |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen             |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                             |
| Elektrisch-leitfähig        | ✓                                  |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                             |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                             |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                              |
| Bauhöhe                     | 162 mm                             |

## RAD

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen, elektrisch-leitfähig            |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig |
| Lager                    | Präzisionskugellager                          |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                               |
| Durchmesser              | 125 mm                                        |
| Breite der Lauffläche    | 30 mm                                         |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A                                    |

## GEHÄUSE

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Material     | Polyamid              |
| Gabelform    | Geschlossen           |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Ausladung    | 40 mm                 |
| Störkreis    | 205 mm                |

## BEFESTIGUNG

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Befestigungsart    | Zapfen, rund |
| Zapfen Durchmesser | 22 mm        |
| Zapfenlänge        | 40 mm        |

# GALEA

5071YGP125R05-22X40

EAN 4031582354928  
Bestellnummer 00770156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

