

NOVATECH

FTP 400X80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507
Bestellnummer 00802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Guss
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	400 mm
Breite der Lauffläche	80 mm
Achsloch Durchmesser	40 mm
Nabenlänge	90 mm
Breite des Radkörpers	80 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	3000 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	2500 kg
Statische Tragfähigkeit	5000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	23,598 kg

NOVATECH

FTP 400X80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507
Bestellnummer 00802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

