製品情報

LINEA SAFETY

592DUAP100L51-11 RAL9002

EAN 4031582415353



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●●○

コア属性

製品名	Linea safety
ハウジングタイプ	自動ロックシステム
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	100 mm
全幅	73 mm

ハウジング

ハウジング材質	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
ハウジング色	グレーホワイト（RAL9002）
旋回半径	88 mm
旋回径	176 mm
ドーム径	40 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	20 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	11 mm

ドイツデザイナークラブ　インターツム賞　IFデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA SAFETY


592DUAP100L51-11 RAL9002

EAN 4031582415353

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面





ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

IFデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH